

Garant**VHM teljes rádiuszmaró, bevonat nélkül, Ø f8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207026 10
GTIN	4045197596475
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

A forgácshornokban kiegészítő **polírköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében. A gyártási méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Műszaki leírás

Előtolás f_z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,08 mm
Nyak Ø D_1	9,4 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	32 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D_s	10 mm
Teljes hossz L	67 mm
Élhossz L_c	13 mm
Spirálszög	45 fok
Rádiusz R	5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W

Tűrés névleges Ø	f8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,03×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	230 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	180 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	140 m/min	N
PMMA Akril	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------

