

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 125/7
GTIN	4960664707782
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Felfogó furat Ø	40 mm
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Váltólapka méret	14
$\varnothing D_3$	101 mm
Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	226 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	248 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	100 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,21 fok
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------