

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Felfogó menet M	M16
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység a _{p,max} LD geometriánál	3,5 mm

Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	14,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,43 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------