

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	PDJNR/L 2525X15
Alátétlapka	259031 45
Teljes hossz L	110 mm
Könyökemelő	259015 17
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	15 mm
Sorozat	Master Eco
Könyökemelő csavar	259018 17
Rugó	259046 4

Szárméret	25 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés