

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/06mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	6 mm
Könyökemelő	259015 16
Alátétlapka	259031 47
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Teljes hossz L	80 mm
Kés ISO kódja	PWLNRL 1616F06
Könyökemelő csavar	259018 16
Sorozat	Master Eco
Szárméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm

Rugó	259046 5
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés