

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 3×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232258 36
GTIN	4045197658463
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

**Egyenes hornyú.****Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 120,6 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX20

**Műszaki leírás**

Ø tartomány D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	120,6 mm
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20

232990 TX20

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz  
50 mm

659874 50

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15

232990 TX15

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge  
befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge  
befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600