

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Csap	259049 8
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259033 9
Szorítóköröm	259038 20
Sorozat	Master Eco
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Fejhossz L ₁	35 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 6

Teljes hossz L	105 mm
Lapkaméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500