

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	25 mm
$\varnothing D_3$	5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD..
Váltólapka méret	06
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	188 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Váltólapka csavar	229915 (T7; 0,8 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	0,9 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	21 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	2,73 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	4,2 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229915
---------------	--------