


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Sorozat	Master Eco
Csap	259049 8
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2525X16
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 6
Alátétlapka	259033 9
Szorítóköröm	259038 20
Teljes hossz L	105 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..

Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	35 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500