


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Csavar alátétlapkához	259027 7
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	110 mm
Kés ISO kódja	MVJNR/L 2525X16
Alátétlapka	259033 10
Csavar szorítókörömhöz	259021 7

Szorítóköröm	259038 19
Szárméret	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Szorítóköröm Típus 19	259038 19
Csavar szorítókörömhöz Típus 7	259021 7
Alátétlapka Típus 10	259033 10
Csavar alátétlapkához Típus 7	259027 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500