

Garant**Mechanikus csuklós kar (mágneses talp nélkül), Kinyúlás: 240mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	441610 240
GTIN	4062406729745
Árucikk kategória	41D

Leírás**Kivitel:**

Mechanikus mérőállvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. **Nagyméretű és gumírozott kézikerék** (kb. Ø 45 mm ill. kb. 55 mm) a rögzítés könnyű meghúzásához és kioldásához. A csuklós karon lévő mérőóra befogó 360°-ban elforgatható, 180°-ban billenthető és a 6 és 8 mm szár Ø-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelő. M8 csatlakozó menet mágneses talphoz, felül M6. csuklós kar csatlakozó menet.

Opcionális tartozék:

Mérőállvány befogó 442100 és 442104 sz.

Műszaki leírás

Csuklós kar hossza L ₁	110 mm
Csatlakozó menet	M8
Kinyúlás	240 mm
Csuklós kar hossza L ₂	101 mm

Termék fajtája

Mérőóra állvány

Tartozék

Mechanikus mérőállvány (mágnestalppal) Kinyúlás 240 mm

441600 240