

Garant**GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131110 M3
GTIN	4067263819806
Árucikk kategória	11l

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácshornyok és nyak hasznos akár 4xD menetmélységig.

- **HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.**
- **Extra hosszú forgácstér geometria.**

Műszaki leírás

Menet Ø	3 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Szerszámanyag	HSS E PM
Magfurat Ø	2,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szár Ø D _s	3,5 mm
Menetmélység	12 mm
Menetméret	M3
Teljes hossz L	56 mm
Forgácshornyok száma	3

Szár négyszög □	2,7 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	s´rga
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

