

Garant**GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró extra hosszú, DLC, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131115 M10
GTIN	4067263830047
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten **alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácsolószarvok** és nyak hasznos **akár 4xD menetmélységig.**

- **HSS-E-PM szerszámanyag** – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
- **Ultrasima DLC bevonat** a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
- **Extra hosszú forgácsolószarv geometria.**

Extra hosszú szárral.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	10 mm
Forgácsolószarvok száma	3
Menetfajta	M
Menet Ø	10 mm
Szár négyzet \square	8 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	8,5 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	40 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Teljes hossz L	200 mm

Menetemelkedés	1,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Menetméret	M10
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum

alkalmas