

Garant**GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró, DLC, MF: 8X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132810 8X0,75
GTIN	4067263830115
Árucikk kategória	11I

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű menetfúró kifejezetten **alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez** kifejlesztve. **Extra hosszú forgácshornyok** és nyak hasznos **4xD menetmélységig**.

- **HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.**
- **Extra hosszú forgácstér geometria.**

Műszaki leírás

Magfurat Ø	7,2 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetméret	M8x0,75
Menetfajta	MF
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	80 mm
Menetmélység	32 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Szár négyszög □	4,9 mm
Menet Ø	8 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	6 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	színes
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

