



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M12



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130250 M12 |
| GTIN | 4067263021964 |
| Árucikk kategória | 12G |

Leírás

Kivitel:

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Menetemelkedés | 1,75 mm |
| Menetméret | M12 |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Menetfajta | M |
| Szabvány | DIN 352 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Szár Ø D _s | 9 mm |
| Szár négyszög □ | 7 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Menet Ø | 12 mm |
| Menetmélység | 24 mm |
| Magfurat Ø | 10,2 mm |
| Teljes hossz L | 75 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | D |
| Bekezdő alak | A |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9 |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúrók |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas |
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| Uni | alkalmas |
| Olaj | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |