



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130250 M20
GTIN	4067263036302
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.  
M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

### Műszaki leírás

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	M
Menetméret	M 20
Magfurat Ø	17,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Menet Ø	20 mm
Teljes hossz L	95 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 352
Menetemelkedés	2,5 mm
Szár négyszög □	12 mm

Menetmélység	40 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

