

**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 16X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Árucikk kategória	12G

**Leírás****Kivitel:**

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.  
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	16 mm
Menetfajta	MF
Magfurat Ø	14,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetmélység	32 mm
Menetméret	M16×1,5
Szabvány	DIN 2181

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		