

**„Hold fast“ fazékmágnes, AlNiCo, Ø: 44mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085968 44
GTIN	5012095492214
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

A mágnes leválasztó orsóval emelhető le a munkadarabról. 2 db M 8 menetes furattal a tartók rögzítéséhez.

Műszaki leírás

Súly	0,6 kg
Rögzítőmenetek száma	2
Rögzítőmenet a mágnesfejben	M8 mm
Névleges tartóerő	200 N
Mágnestest magassága	44,5 mm
Ø	44 mm
Mágnestest anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Fazékmágnes

