

**Garant****„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25xD, balos, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268409 14
GTIN	4067263802259
Árucikk kategória	21X

**Leírás****Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homloklapfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	ZCMX 07..
Szárhossz L <sub>s</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Névleges Ø D	14 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	38,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	31,5 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 40	269028 40
------------------------------------	-----------