

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25xD, balos, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268409 14
GTIN	4067263802259
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**Hengeres szár **vállal.****Felhasználás:**

1. Homloklapfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	ZCMX 07..
Szárhossz L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Névleges Ø D	14 mm
Kinyúlási hossz L _A	38,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Hasznos hossz L ₁	31,5 mm

Szár Ø D _s	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 40	269028 40
------------------------------------	-----------