

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	80 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	SCLCR/L 1616F09
Fejhossz L ₁	30 mm
Lapkaméret	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 28
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Sorozat	Master Eco
Szabvány	DIN ISO 5610

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés