



Gyorsváltó esztergakés tartó, Típus: E



Rendelési adatok

Rendelés száma	318000 E
GTIN	2050002064584
Árucikk kategória	36A

Leírás

Felhasználás:

Helyezze a síkköszörült alapfelületű acél tartófejet a lehetőleg sík felületű szánra és rögzítse a szán felfogócsavarjával. Ehhez előtte a központosító tárcsa furatát megfelelően kell esztergálni. A beállítást befogott furatkéstartóval és furatkéssel végezze, amelyeket a síktárcsára merőlegesen kell beállítani. Ezután állítsa a mutatót a fedőtartó nulla jelzésére és húzza meg a felfogócsavart. A pontos, vagy durva nagyoláshoz célszerű a csapot még egy második illesztőcsappal biztosítani. A furatok ehhez rendelkezésre állnak.

Tartalom:

1 excenterkar a 318000 sz. fejhez, 1 szorítókulcs a 318100; 318200 sz. tartóhoz.

Műszaki leírás

Esztergagép maximum hajtásteljesítménye	5 kW
Magasság	66 mm
Fej furat Ø-je	20 mm
Maximális kinyúlás A	69 mm
Típus	E
Központosító lap furat Ø-je	10 mm

Maximális szánszélesség SB	120 mm
Szélesség	137 mm
Maximális esztergakés magasság h	25 mm
Termék fajtája	Késtartó

Tartozék

Gyorscserés furatkés tartó Típus E	318200 E
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus E25/100	318100 E25/100
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus E20/100	318100 E20/100