

Garant**VNMG 160404, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251802 HU7305-1
GTIN	4062406749859
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	AM1
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Fő felhasználás	N
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HU7305-1
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M

Szerszámananyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz