


Garant**TNMG 160404, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Minőség	HU7305-1
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	bevonat nélkül
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácstörő	AM1
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz