


**Garant****CNMG 120408, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250158 HB7130-2 |
| GTIN              | 4062406749293   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 70 - 240 m/min      |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás             |
| Tűrés                                      | M                   |
| Fő felhasználás                            | M                   |
| Váltólapka ISO kód                         | CNNG 120408         |
| Forgácstörő                                | VM                  |
| Cserék / élek száma                        | 4                   |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |
| Minőség                                    | HB7130-2            |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 4 mm          |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Sarokrídusz    | 0,8 mm                    |
| Elótolás f     | 0,1 - 0,4 mm/ford,        |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |