


Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	4

Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,3 - 2,5 mm
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz