

**Garant****DNMG 150604, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150604 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604

Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz