

**Garant****WNMG 080408, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VS
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	6

Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz