

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M

Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz