

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 060408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7130-2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz