

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 060408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz