


**Garant****SC.T 09T304, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SC.T 09T304 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz