

**Garant****RC.X 1204, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Árucikk kategória	21G

## Leírás

RC.X 1204 HB7130-2 Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VM
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	RCMX 1003
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 2 mm
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	4
Minőség	HB7130-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz