

Garant**DNMG 150612, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150612 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Tűrés	M
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Sarokrádiusz	1,2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz