

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 261366 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750442 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

VC.T 110304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | VCMT 110304 |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 270 m/min |
| Fő felhasználás | M |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Cserék / élek száma | 2 |
| Minőség | HB7130-2 |
| Tűrés | M |
| Forgácstörő | VS |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |