

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz