


Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7130-2
Forgácstörő	VM

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz