


Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz