


Garant**SCMT 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120408 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,2 mm
Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz