

Garant**TCMT 110208, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110208 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz