

Garant**VC.T 160402, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160402 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	2
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	VCMT 160402
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz