


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Típus: ALU****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 211776 ALU |
| GTIN | 4067263330158 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Kivitel:**

Körkösörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagyteljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Figyelem:

A használat előtt a tartó (váltólapka fészek) módosítása szükséges.

Sarokrádiusz: 5 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 - 0,25 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-------------------|
| Sarokrádiusz | 5 mm |
| Előtolás f_z / fog | 0,1 - 0,25 mm |
| Váltólapka ISO kód | ZDHT 150550FR-F10 |
| Minőség | HU7705 |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|----------------|---------------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 2000 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 900 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |