

**Nagy előtolású maró 7792VX, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Váltólapka méret	09
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	40 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	100 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,88 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	16,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	13 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------