

Garant**DNMG 150612, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150612 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	HM

Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Minőség	HB7130-2
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz