

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB725-1 Minőség: HB725-1
Forgácstörő: UM1
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Minőség	HB725-1
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Fogásmélység a_p	0,2 - 6 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	UM1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz