

**Garant****TCMT 16T308, Minőség: HB725-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TCMT 16T308 HB725-1 Minőség: HB725-1  
Forgácstörő: UM1  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás	UNI
Minőség	HB725-1
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	UM1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz