

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB725-1 Minőség: HB725-1
Forgácstörő: UM1
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB725-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	UM1
Fő felhasználás	UNI
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz