

Garant**CC.T 060202, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 060202 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCGT 060202
Minőség	HU7315-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	AF
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,

Sarokrídus	0,2 mm
Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonat nélkül
Tűrés	G
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz