

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 11T302 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T302
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Bevonat	bevonat nélkül
Cserék / élek száma	2

Tűrés	G
Fő felhasználás	N
Minőség	HU7315-1
Forgácstörő	AF
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz