

Garant**VC.T 110302, Minőség: HB7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCMT 110302 HB7315-1 Minőség: HB7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 600 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,03 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,05 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM

Tűrés	G
Minőség	HB7315-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	VCGT 110302
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz